

Spirālveida plastmasas cauruļvads PAS-4I-6E-10

Daļas numurs: 548144

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darba garums	10 m
Ārējais diametrs	6 mm
Bloka garums	0,56 m
Iekšējais diametrs	4 mm
Tinuma diametrs	50 mm
Vijumu skaits	88
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 17,5 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkta svars	250 g
Krāsa	zils
Balsta cietība	D 55 +/-3
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Cauruļu materiālu informācija	PA