

Amortizators DYEF-M4-Y1F

Daļas numurs: 548370

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	M4
Gājiens	1,7 mm
Amortizēšana	Pneimatiskā amortizēšana ar fiksētu metālisku atduri
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	0,8 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Amortizācijas garums	1,7 mm
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	0,005 J
Produkta svars	1,6 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums