

Savienojošais vads SBOA-K20CP-WS

Daļas numurs: 548823

FESTO

Priekš SBOI-Q-... un SBOC-Q-... kompaktajām novērošanas sistēmām



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vada piederums	Piemērots ķēžu vadīklām
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 60 V
Aizsardzības klase	IP65 IP67 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Elektriskais savienojums	Leņķveida spraudnis / taisnā ligzda
Kabeļa struktūra	2x0,24+2x0,34+0,49
Vada diametrs	5,5 mm
Kabeļa garums	2 m
Montāžas tips	Ar uzmavas uzgriezni
Kabeļa apvalka krāsa	gaiši pelēks
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	Misiņš PUR Niķela pārklājums
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	bronza / misiņš Apzeltīts