


# Ass kontroleris CPX-CMAX-C1-1

Daļas numurs: 548932

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Darbības režīmi	Ieraksta režīms Tiešais režīms
Diagnoze	Module-oriented diagnostics Via local 7-segment display
Max. moduļu skaits	8
Regulējamo funkciju skaits	Spēka kontrole
Attēlošana	Septiņu segmentu displejs
Statusa displeji	Power Load Display/Error Axis X MC Axis X Moduļa status
Aizsardzība (īssavienojuma)	Iekšējs elektronisks drošinātājs darba spriegumam Iekšējais elektroniskais drošinātājs, slodzes spriegums
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Slodzes sprieguma diapazons DC	20 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Nominālais spriegums DC	24 V
Tīkla filtrs	10 ms
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma	200 mA
Pieļaujamā slodzes strāva	2,5 A
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 95 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	240 g
Asis uz joslu	1
Ass joslu skaits	1
Max. līnijas garums	30 m
Kontroles interfeisa elektriskais savienojums	Spraudņa līgзда M9 5-kontaktu
Kontroles interfeiss	Digitālais CAN kopne ar Festo protokolu Noslēdzamais rezistors, integrēts
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts