

# Motora kontroleris SEC-ST-48-6-P01


Daļas numurs: 548945

Produkts tiks atcelts

FESTO

[Priekš soļu motora](#)

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2016. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbības režīma kontroleris	Bipolar-Chopper-Driver
Darbības režīms	1/32 solis, 6400 soļi/U
Regulējama strāvas samazināšana	0 vai 70 caur DIP slēdzi
Soļa iestatījums	Caur DIP slēdzi
Nominālās strāvas uzstādījums	DIP slēdži
Maksimālā takts frekvence	40 kHz
Nominālā strāva	1,25 ... 6 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Autorizācija	C-Tick
Produkta svars	660 g
Loģisko ieeju apstrādes lauks	4 ... 6 V 20 ... 26 V
Elektriskais savienojums	Saskrūvēts terminālis
Montāžas tips	ar augšējo sliedi