


# Elektriskais interfeiss

## VABE-S6-1LF-C-A4-E

Daļas numurs: 549042

FESTO



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Feldbus spraudnis	Ligzda M12x1, 4-kontaktu Spraudnis, M12x, 4-kontaktu
Maksimālais elektromagnētu tinumu skaits	4
Sekotāju skaits uz katru instrumentu	1
Maksimālais izeju skaits	4
Maksimālais ieeju skaits	4
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	850 g
Elektriskais savienojums	Feldbus caur CPX
Adreses lauks	1 ... 31 (0) Regulēšana caur AS-Interfeisa adresēšanas rīku
Elektriska izolācija, feldbus interfeiss	Optiskais savienotājs
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR PUR
Korpora materiāls	Alumīnija spiedienlējums PA