


Daudzkontaktu mezglis VABE-S6-LT-C-S6-R5

Daļas numurs: 549046

FESTO

Paredzēts VTSA un VTSA-F vārstu termināļiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. vārstu pozīciju skaits	12 ar viena elektromagnēta vārstiem 6 ar bistabiliem vārstiem
Max. atlikusī strāva	10 A
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	760 g
Elektrisko savienojumu skaits	6
Elektriskais savienojums	Daudzkontaktu spraudnis 5-kontaktu M12 Spraudnis
Vāka materiāls	PA
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums