


# Daudzkontaktu mezglis VABE-S6-LT-C-S10-R5

Daļas numurs: 549047

FESTO

Paredzēts VTSA un VTSA-F vārstu termināļiem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. vārstu pozīciju skaits	10 ar bistabīliem vārstiem 20 ar viena elektromagnēta vārstiem
Max. atlikusī strāva	10 A
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	790 g
Elektrisko savienojumu skaits	10
Elektriskais savienojums	Daudzkontaktu spraudnis 5-kontaktu M12 Spraudnis
Vāka materiāls	PA
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums