



Regulatora plāksne VMPA2-B8-R1C2-C-06

Daļas numurs: 549055

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	21 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskā vertikālā uzkrāšana	Spiediena regulators priekš 1 izvada
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi
Spiediena manometra izvēle	iespējams
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 6 bar
Izplūdes spiediens 1	0,5 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Max. pievilkšanas moments	0,65 Nm
Produkta svars	180 g
Stiprinājuma vertikālā novietojums	uz kolektora bloka
Spiediena manometra savienojums	ar noturošo skavu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kontroles paneļa materiāls	PA
Blīvējumu materiāls	NBR
Regulatora korpusa materiāls	PA