



Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts VFOV-LE-G18-Q8

Daļas numurs: 549157

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija izplūdes gaisam
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Iedarbināšanas tips	manuāls
Pārtrauces elements	Pagriežamais rats
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	0 ... 325 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	170 ... 330 l/min
Darbošanās spiediens	0,2 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbošanās paņēmieni	Žāvēts saspīestais gaiss, eļļots vai neeļļots
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Normālā caurplūde droseles virzienā 6 → 0 bāri	0 ... 510 l/min
Normālā caurplūde sprostvirzienā 6 → 0 bāri	320 ... 600 l/min
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 40 °C
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. pievilkšanas moments	3 Nm
Produkta svars	12 g
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, pagriežamais rokturis	PA-pastiprināts
Materiālu informācija, dobtā skrūve	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija	POM
Grozāmā savienojuma materiālu informācija	PA-pastiprināts