

# Attāluma devējs SOEL-RTD-Q50-PU-S-2L-20



Daļas numurs: 549315

Produkts tiks atcelts

FESTO

Attāluma mērīšanai, blokveida izpildījums

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2020. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	Bloka izpildījums
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Izmērītais mainīgais lielums	Pārvietojums
Mērīšanas princips	Optoelektronisks
Mērīšanas metode	Distance sensor
Gaismas tips	Lāzers Sarkans
Max. kūļa diametrs	<0,8 mm
Darba diapazons	38 ... 58 mm
Attāluma mērīšanas diapazons	20 mm
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 45 °C
Uzziņu materiāls	18 %
Pārvietoējuma izšķirtspēja	0,007 mm
Analogā izeja	0 - 10 V
Linearitātes kļūda, FS	< 1,2 %
Max. slodzes strāva pie analogās sprieguma izejas	3 mA
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 28 V
Atlikuma viļņi	10%
Tukšgaitas strāva	35 mA
Polaritātes aizsargāts	priekš darba sprieguma
Elektriskais savienojums	Spraudnis M12x1 4-kontaktu
Izmērs	50x50x17 mm
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Produkta svars	33 g
Korpusa materiāls	ABS
Gatavības statusa displejs	Zaļa gaismas diode
Darbības rezerves displejs	Sarkana gaismas diode (izslēgts)
Aizsardzības klase	IP67
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
Lāzera aizsardzības klase	1