

Attāluma devējs SOEL-RTD-Q50-PU-S-2L-40



Daļas numurs: 549316

Produkts tiks atcelts

FESTO

Attāluma mērīšanai, blokveida izpildījums

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2020. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	Bloka izpildījums
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Izmērītais mainīgais lielums	Pārvietojums
Mērīšanas princips	Optoelektronisks
Mērīšanas metode	Distance sensor
Gaismas tips	Lāzers Sarkans
Max. kūļa diametrs	<0,8 mm
Darba diapazons	44 ... 84 mm
Attāluma mērīšanas diapazons	40 mm
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 45 °C
Uzziņu materiāls	18 %
Pārvietoējuma izšķirtspēja	0,02 mm
Analogā izeja	0 - 10 V
Linearitātes kļūda, FS	< 1,2 %
Max. slodzes strāva pie analogās sprieguma izejas	3 mA
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 28 V
Atlikuma viļņi	10%
Tukšgaitas strāva	35 mA
Polaritātes aizsargāts	priekš darba sprieguma
Elektriskais savienojums	Spraudnis M12x1 4-kontaktu
Izmērs	50x50x17 mm
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Produkta svars	33 g
Korpusa materiāls	ABS
Gatavības statusa displejs	Zaļa gaismas diode
Darbības rezerves displejs	Sarkana gaismas diode (izslēgts)
Aizsardzības klase	IP67
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
Lāzera aizsardzības klase	1