



# Sadalītāja gala bloks MS4-FRM-FRZ

Daļas numurs: 549336

★ Pamatproduktu klāsts

Atbilstošs kā adapteris starp diviem spiediena regulēšanas vārstiem.

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstruktijas struktūra	Sazarošanas modulis
Darbošanās spiediens	0 ... 14 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe galvenajā plūsmas virzienā 1→2	4.050 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe augšējā izejā	3.250 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe apakšējā izejā	2.900 l/min
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	60 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums