


Pievienojošais skaitītājs CCES-P-C8-E

Daļas numurs: 549403

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	Elektrisks pievienojošais skaitītājs ar bateriju
Atstatišanas tips	Spiedpoga vai elektriskais signāls
Attēlošana	8-ciparu
Max. skaitīšanas ātrums	7,5 kHz
Max. pievienojamā skaitītāja ātrums	30 Hz
Minimālais impulsa garums, piedziņas elements	15 ms
Minimālais impulsa garums, atgriešanās	15 ms
Augšējā robežvērtība DC	5 ... 30 V
Enerģijas piegāde	Litija baterija
Mazākā robežvērtība DC	< 0,7 V
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkta svars	30 g
Pulksteņa impulsa iestatīšana	Negatīvā mala 30 Hz
Pulksteņa impulsa ieejas (ieeja)	Programmējams
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PC