


# Soļu dzinējs EMMS-ST-57-M-SE

Daļas numurs: 549413

FESTO

Bez pārvada, bez bremzes.



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums                     |
|---|-----------------------------|
| Soļa leņķis pie pilna soļa                | 1,8 deg                     |
| Soļa leņķa pielaiide                      | ±5%                         |
| Rotora pozīcijas devējs                   | Optiskais kodētājs          |
| Izolācijas aizsardzības klase             | B                           |
| Nominālais spriegums DC                   | 48 V                        |
| Nominālā motora strāva                    | 5 A                         |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju |
| Uzglabāšanas temperatūra                  | -20 ... 70 °C               |
| Relatīvais gaisa mitrums                  | 45 - 80 %                   |
| Aizsardzības klase                        | IP54                        |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -10 ... 50 °C               |
| Autorizācija                              | C-Tick                      |
| Kopējais elementu inerces moments         | 0,48 kgcm <sup>2</sup>      |
| Bremzes noturošais griezes moments        | 1 Nm                        |
| Motora noturošais griezes moments         | 1,4 Nm                      |
| Rotora masas inerces moments              | 0,48 kgcm <sup>2</sup>      |
| Pieļaujamā vārpstas aksiālā slodze        | 10 N                        |
| Pieļaujamā vārpstas radiālā slodze        | 52 N                        |
| Produkta svars                            | 1.200 g                     |
| Elektriskā savienošanas sistēma           | Spraudnis                   |