


# Soļu dzinējs EMMS-ST-57-M-SEB

Daļas numurs: 549415

FESTO

Bez pārvada/ar bremzi.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Soļa leņķis pie pilna soļa	1,8 deg
Soļa leņķa pielaiide	±5%
Rotora pozīcijas devējs	Optiskais kodētājs
Darbošanās spriegums DC bremzei	24 V
Izolācijas aizsardzības klase	B
Enerģijas patēriņš, bremze	10 W
Nominālais spriegums DC	48 V
Nominālā motora strāva	5 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	45 - 80 %
Aizsardzības klase	IP54
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Autorizācija	C-Tick
Kopējais elementu inerces moments	0,5 kgcm <sup>2</sup>
Bremzes noturošais griezes moments	1 Nm
Motora noturošais griezes moments	1,4 Nm
Bremzes masas inerces moments	0,02 kgcm <sup>2</sup>
Rotora masas inerces moments	0,48 kgcm <sup>2</sup>
Pieļaujamā vārpstas aksiālā slodze	10 N
Pieļaujamā vārpstas radiālā slodze	52 N
Produkta svars	1.380 g
Elektriskā savienošanas sistēma	Spraudnis