


Soļu dzinējs EMMS-ST-87-S-SB

Daļas numurs: 549418

FESTO

Bez pārvada/ar bremzi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Soļa leņķis pie pilna soļa	1,8 deg
Soļa leņķa pielaiide	±5%
Darbošanās spriegums DC bremzei	24 V
Izolācijas aizsardzības klase	B
Enerģijas patēriņš, bremze	11 W
Nominālais spriegums DC	48 V
Nominālā motora strāva	9,5 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	45 - 80 %
Aizsardzības klase	IP54
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Autorizācija	C-Tick
Kopējais elementu inerces moments	1,07 kgcm ²
Bremzes noturošais griezes moments	2 Nm
Motora noturošais griezes moments	2,5 Nm
Bremzes masas inerces moments	0,07 kgcm ²
Rotora masas inerces moments	1 kgcm ²
Pieļaujamā vārpstas aksiālā slodze	65 N
Pieļaujamā vārpstas radiālā slodze	200 N
Produkta svars	2.350 g
Elektriskā savienošanas sistēma	Spraudnis