


# Pārnesumkārbā EMGA-40-P-G5-SST-42

Daļas numurs: 549429

★ Pamatproduktu klāsts

Piemērots soļu motoriem.

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	40 mm
Motora atloka izmērs	42 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,25 deg
Pārvads	Planetārā pārvada elements
Pārnesumkārbas attiecība	5:1
Max ieejas ātrums	18.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	14 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,019 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izejas griezes moments	22 Nm
Max. efektivitāte	98 %
Griezes noturība	1 Nm/arcmin
Produkta svars	350 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	40G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	42A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS