


Elektromagnēta magnētiskā spole MH-2-24VDC-PA

Daļas numurs: 549906

FESTO

Priekš DC sprieguma, bez spraudņa ligzdas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Min. satveršanas laiks	12 ms
Noslodzes cikls	100 %
Spēka faktors $\cos \{\phi\}$	0,7
Tinuma raksturlielumu dati	24 V DC: 7.9 W
Pieļaujamā frekvences svārstība	+/- 10 %
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP65
Piezīme par aizsardzības klasi	IP00 without connector socket
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 50 °C
Max. stiprinājuma pievilkšanas moments	2 Nm
Produkta svars	150 g
Elektriskais savienojums	Pēc DIN EN 175301-803
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Elektromagnēta tinuma materiāls	Duroplast Varš Tērauds
Tinuma materiāls	Varš