

Spraudņa ligzda ar vadu KMYZ-4-0,5-B-EX

Daļas numurs: 550324

FESTO

MSZB un MSZC savienojumu kombinācijai.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Jūras klasifikācija	skatiet sertifikātu
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M2 centrālo skrūvi
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	12 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa ligzda, leņķveida Kabelis Taisnstūra izpildījums, MSZB
Darbības sprieguma diapazons DC	3 ... 36 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	1 A
Uzliesmojuma stiprums	900 V
Aizsargājošais zemes savienojums	nav pieejams
Kabeļa garums	0,5 m
Vada piederums	Standarta
Kabeļa struktūra	2x0,35
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Korpusa materiāls	PA
Elektriskā kontakta materiāls	Bronza