


Lodes vārsta piedziņas elements VZPR-BPD-22-R3R

Daļas numurs: 550336

FESTO

Visaptveroša pneimatiskā DAPS leņķiskā piedziņa, kombinācijā ar 2/2 VAPB lodveida nerūsējošā tērauda vārstu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	2-virzienu lodveida vārsts Grozāmā piedziņa
Iedarbināšanas tips	elektrisks pneimatisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Procesu vārsta savienojums	Rp3
Komutācijas pozīcijas indikators	Rievu virziens = plūsmas virziens
Nominālais diametrs DN	80
Darbošanās spiediens	5 ... 8,4 bar
Darbības spiediens, lodveida vārsta piedziņa	1 ... 8,4 bar
Procesvārsta nominālais spiediens	63
Vide	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertās gāzes Ūdens Neitrālie šķidrumi
Vidējā temperatūra	-10 ... 200 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Pārtikas industrijas apstiprinājums	Nē
Produkta svars	18.100 g
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3