

Savienotāja bloks CPE18-3/2-PRS-3/8-10-NPT

Daļas numurs: 550627

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

[Priekš CPE vārstiem.](#)

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tiklojuma izmērs	26 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. vārstu pozīciju skaits	10
Max. spiedienu zonu skaits	2
Burst pressure	5 MPa
Pārraušanas spiediens	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	23 ... 122 °F
Apkārtējās vides temperatūra	23 ... 122 °F
Max. pievilkšanas moments, vārsta stiprinājums	1,5 ft-lbf
Produkta svars	31,78 oz
Vienlīnijas vārstu kolektora montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Vārsta montāžas metode	ar iekšējo (sievišķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	3/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	3/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	3/8 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums