


# Pneimatiskais interfeiss

## VABA-S6-1-X2

Daļas numurs: 550663

FESTO

Paredzēts vārstu termināļiem VTSA un VTSA-F, darbojas kā adapteris starp paralēlo kopni termināli un CPX seriālo kopni.



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārstu termināļa interfeiss	Tips 44, VTSA
Diagnoze	Apakšējais spriegums, vārsti
Max. vārstu pozīciju skaits	16 ar bistabiliem vārstiem 32 ar viena elektromagnēta vārstiem
LED displejs	1 group diagnostics Channel status on valves
Parametru konfigurēšana	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Module monitoring
Aizsardzība (issavienojuma)	Iekšējā elektroniskā drošinātāja aizsardzība uz vārsta izeju
Darbības sprieguma diapazons DC	21,6 ... 26,4 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Parasti 15 mA (elektronikas barošana) Parasti 50 mA (vārsta slodzes barošana)
Max. enerģijas piegāde uz kanālu	0,2 A
Maz. rezultējošas strāvas daudzums uz katru moduli	4 A
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Elektriskās izolācijas kanāls - iekšējā kopne	Jā, papildus enerģijas piegādei
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	590 g
Elektriskais savienojums	Feldbus caur CPX
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	PA
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums