



Motora vads NEBM-S1G15-E-15-LE6

Daļas numurs: 550746

☆ Pamatproduktu klāsts

Piemērots servomotoram EMMS-ST...

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vada piederums	Piemērots ķēžu vadīklām
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 72 V
Aizsardzības klase	IP65
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 70 °C
Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija	≥ 70 mm
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa ligzda
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Sub-D
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	15
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	10
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	7
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	6
Vada gali	Vads un uzgalis
Kabeļa struktūra	7x0,5 Aizsargāts
Vada diametrs	8 mm
Kabeļa garums	15 m
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	0,5 mm ²
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-U(PUR)