

Aksiālais komplekts EAMM-A-G16-55A

Daļas numurs: 550925

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārnēsamais moments	1 Nm
Produkta svars	140 g
Interfeisa kods, aktuatori	G16
Interfeisa kods, Motora In	55A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS