


Aksiālais komplekts EAMM-A-F37-60G

Daļas numurs: 550944

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārnēsamais moments	8,2 Nm
Produkta svars	350 g
Interfeisa kods, aktuators	F37
Interfeisa kods, Motora In	60G
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS