


Aksiālais komplekts EAMM-A-F80-160G

Daļas numurs: 550955

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārnēsamais moments	92 Nm
Produkta svars	5.240 g
Interfeisa kods, aktuatora	F80
Interfeisa kods, Motora In	160G
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS