


Aksiālais komplekts EAMM-A-D32-55A

Daļas numurs: 550979

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseis moments	6,5 Nm
Produkta svars	260 g
Interfeisa kods, aktuatori	D32A D32B D32C
Interfeisa kods, Motora In	55A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS