


# Sakabe

## EAMC-30-35-6.35-12

Daļas numurs: 550995

FESTO



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	6,35 mm
Turētāja diametrs 2	12 mm
Izmērs	30
Nominālais garums	35 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	6,1 kgmm <sup>2</sup>
Pārnēsamais moments	7,5 Nm
Produkta svars	45 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS