

Plastmasas caurule PEN-6X1-GN

Daļas numurs: 551469

FESTO

standarta ārējā diametra caurules, piemēroti QS iespiežamajiem stiprinājumiem, CN un CK stiprinājumiem, polietilēna (nav apstiprinājums lietošanai pārtikas industrijā).



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	6 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	26 mm
Iekšējais diametrs	4 mm
Min. liekšanās rādiuss	13,5 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tīrības klase	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 60 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,01477 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 6 mm nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 4 mm un uzgriezni nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 4 mm
Krāsa	zaļš
Balsta cietība	D 52 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	PE