

# Plastmasas caurule PEN-10X1,5-RT

Daļas numurs: 551477

FESTO

ārējā kalibrācija, paredzēts QS savienojumiem, Polietilēna (paredzēts lietošanai pārtikas industrijā).



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	10 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	40 mm
Iekšējais diametrs	7 mm
Min. liekšanās rādiuss	23,5 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tīrības klase	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 60 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,03766 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 10 mm
Krāsa	Sarkans
Balsta cietība	D 52 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	PE