

# Plastmasas caurule PEN-16X2,5-GE

Daļas numurs: 551485

FESTO

ārējā kalibrācija, paredzēts QS savienojumiem, Polietilēna (paredzēts lietošanai pārtikas industrijā).



## Datu lapa

| Pazīme                                      | Lielums  |
|---|--|
| Ārējais diametrs                            | 16 mm  |
| Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei   | 122 mm   |
| Iekšējais diametrs                          | 10,8 mm  |
| Min. liekšanās rādiuss                      | 57,5 mm  |
| Tubing characteristics                      | Suitable for energy chains   |
| Temperature-dependent operating pressure    | -0,095 ... 1 MPa   |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 10 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure    | -13,775 ... 145 psi  |
| Piezīme attiecībā uz darba spiedienu        | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C   |
| Autorizācija                                | TÜV  |
| Sertifikācijas departaments                 | B 013277 0506 00   |
| Darbošanās paņēmieni                        | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice)   |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B2-L   |
| Tīrības klase                               | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Apkārtējās vides temperatūra                | -30 ... 60 °C  |
| Produkta svars pamatojoties uz garumu       | 0,1029 kg/m  |
| Pneimatiskais savienojums                   | Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 16 mm   |
| Krāsa                                       | dzeltens   |
| Balsta cietība                              | D 52 +/-3  |
| Materiālu piezīme                           | Atbilst RoHS   |
| Caurules materiāls                          | PE   |