

# Savienojošais vads NEBV-H1G2-P-2.5-LE2

Daļas numurs: 552003

FESTO

für Magnetventile MH1, mit LED.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vada piederums	Für statische Anwendungen
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 30 V
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
maksimālā izejas strāva	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 70 °C -20 ... 70 °C
Produkta svars	60 g
Elektriskais savienojums	2-dzīslu Taisna līgзда / vads
Kabeļa garums	2,5 m
Montāžas tips	Klipsis
Krāsas kods, dzīslas izolācija	Kontakts 1 = melns Pin 3 = schwarz/rot
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, korpuss	POM PUR
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PVC