


# Izejas modulis CECX-D-14A-2

Daļas numurs: 552097

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Darbības spriegums	24 VDC +25% / -15%
Jaudas patēriņš pie sistēmas kopnes	0,4 W
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 55 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	10 - 95 %
Aizsardzības klase	IP20
Drošības klase	III
Produkta svars	135 g
Tests uz vibrāciju intensitāti	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Tests uz triecienu intensitāti	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pussinus)
Elektriskā savienojuma tehnoloģija, I/O	Ligzdu josla, platums 5.08 mm
Digitālās izejas, skaits	14
Digitālās izejas, komutējošā loģika	Pozitīvā loģika (PNP)
Digitālās izejas, kontakts	Tranzistors
Digitālās izejas, izejas spriegums	24 VDC
Digitālās izejas, izejas strāva	2 A pie 50 % no katras grupas
Digitālās izejas, elektriska izolācija	Jā, caur optoizolatoru
Digitālās izejas, elektriska izolācija pa grupām	Jā, divās grupās
Digitālās izejas, īssavienojumu aizsardzība	Jā
Digitālās izejas, statusa displejs	LED