

# Kopnes interfeiss CECX-F-PB-S-V0


Daļas numurs: 552102

Produkts tiks atcelts

priekš CECX un CMXR.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Enerģijas patēriņš 5 V	1,4 W
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 55 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	10 - 95 %
Aizsardzības klase	IP20
Drošības klase	III
Produkta svars	140 g
Tests uz vibrāciju intensitāti	EN 60068-2-6-FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Tests uz triecienu intensitāti	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pussinus)
Statusa displeji	LED (statuss) LED sarkans = kopnes kļūda
Fieldbus saskarne	Profibus-Slave DP-V0
Fieldbus saskarne, savienojuma tehnoloģija	Līdzda Sub-D 9-kontaktu
Fieldbus saskarne, pārraides pakāpe	9,6 kBit/s līdz 12 Mbit/s
Fieldbus saskarne, elektriskā izolācija	Jā
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju