

Kontroles elements CDSA-D1-VX

Daļas numurs: 552103

Produkts tiks atcelts

FESTO

Priekš daudzazu kontrollera CMXR-C1

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Maksimālais savienošanas kabeļa garums	20 m
Lietotāja atmiņa	256 Mbyte
Funkcionālo taustiņu skaits	31
Krāsu skaits	64 k
Sistēmas diožu skaits	4
Attēlošana	TFT krāsu
Displeja parametri	Touchscreen
Displeja izmērs	6,5"
Apkalpes elements	2 apstiprinājuma pogas Avārijas stop
Backup baterija	Jā
Darbības sprieguma diapazons DC	19 ... 30 V
Displeja izšķirtspēja	VGA, 640x480 Pixel
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma	0,4 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 95 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	1.250 g
USB saskarne	Jā
Ethernet interfeiss	RJ45 10/100 MBd Otra Ethernet saskarne, optiskā 10 MBd
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	ABS
Pielietojuma sfēra	Tikai kopā ar CMXR-C1