

Kabelis NESC-C-D1-15-C1

Daļas numurs: 552106

Produkts tiks atcelts

[priekš CDSA vadības paneļa](#)

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vada piederums	Statiskajām aplikācijām
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-40 ... 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 70 °C
Kabeļa garums	15 m
Kabeļa spraudnis	Coninvers spraudnis, 17-kontaktu RJ45 Termināļa josla 11-kontaktu
Montāžas tips	Ar vada uznavu vienā galā
Kabeļa apvalka krāsa	Sarkans
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-U(PUR)