

Sakabes korpuss EAMK-A-D40-44A/C

Daļas numurs: 552157

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	216 g
Interfeisa kods, aktrsators	D40A D40B D40C
Interfeisa kods, sajūga korpuss	44A 44C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS