


Adsorbcijas žāvētājs PDAD-13-G3/8

Daļas numurs: 552171

FESTO

Priekš sausa un tīra saspīestā gaisa.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	vertikāle Horizontāls
Konstrukcijas struktūra	Auksti reģenerējošais adsorbcijas žāvētājs
Ieplūdes spiediens 1	4 ... 16 bar
KC mark	KC-EMV
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC
Darbošanās paņēmieni	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:-:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama No water in liquid form
Spiediena rāsas punkts	-40 °C
Spiediena rāsas punkts samazinātai plūsmi	-70 °C
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [2:1:2] pie -70°C Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [2:2:2] pie -40°C
Vidējā temperatūra	2 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 50 °C
Produkta svārs	14.000 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums