


Pārnesumkārbā EMGA-80-P-G5-SAS-70

Daļas numurs: 552193

FESTO

Piemērots servomotoriem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	80 mm
Motora atloka izmērs	70 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,12 deg
Pārvads	Planetārā pārvada elements
Pārnesumkārbas attiecība	5:1
Max ieejas ātrums	7.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	110 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,45 kgcm ²
Maks. izejas griezes moments	176 Nm
Max. efektivitāte	98 %
Griezes noturība	6 Nm/arcmin
Produkta svars	2.100 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	80G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	70A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS