


# Pārnesumkārbā EMGA-120-P-G3-SAS-140

Daļas numurs: 552198

FESTO

Piemērots servomotoriem.



## Datu lapa

| Pazīme                                      | Lielums                    |
|---|----------------------------|
| Pārnesumkārbas atloka izmērs                | 120 mm                     |
| Motora atloka izmērs                        | 140 mm                     |
| Torsionālais brīvgājiens                    | 0,12 deg                   |
| Pārvads                                     | Planetārā pārvada elements |
| Pārnesumkārbas attiecība                    | 3:1                        |
| Max ieejas ātrums                           | 6.500 1/min                |
| Pārvada elementa darba temperatūra          | -25 ... 90 °C              |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B2-L             |
| Aizsardzības klase                          | IP54                       |
| Nepārtraukts izejas moments                 | 115 Nm                     |
| Pārvada elementa masas inerces moments      | 2,63 kgcm <sup>2</sup>     |
| Maks. izejas griezes moments                | 184 Nm                     |
| Max. efektivitāte                           | 98 %                       |
| Griezes noturība                            | 12 Nm/arcmin               |
| Produkta svars                              | 6.000 g                    |
| Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta | 120G                       |
| Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta | 140A                       |
| Materiālu piezīme                           | Atbilst RoHS               |