



# Pilota līnija NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26

Daļas numurs: 552254

FESTO

Piemēroti motora kontrolleriem CMMS-ST un CMMP-AS.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	570 g
Elektriskais savienojums 1	Taisnais spraudnis, Sub-D, 25-kontaktu
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Sub-D
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	25
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	25
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	2x skrūves 4-40 UNC
Elektriskais savienojums 2	Brīvi gali, 26-dzīslu
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	26
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	26
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	3,9 A
Pieļaujamā strāvas slodze	3,9 A
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Shielding	Jā
Kabeļa garums	2,5 m
Vada piederums	Standarta
Vada testa apstākļi	Lieces izturība saskaņā ar Festo standartu, testa nosacījumi pēc pieprasījuma
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	220 mm
Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija	≥ 220 mm
Vada diametrs	10,8 mm
Vada diametra pielaiide	± 0,2 mm
Kabeļa struktūra	5x(2x0,25)+16x0,25
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	0,25 mm <sup>2</sup>
Termināļa šķērsgriezums	0,25 mm <sup>2</sup>
Vada gali	Vads un uzgalis Kontaktu spaile
Aizsardzības klase	IP20
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L

Pazīme	Lielums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Korpusa materiāls	Niķelēts spiedienliets cinks
Elektriskā kontakta materiāls	Vara sakausējums, aizsargāts Niķelēti un apzeltīti
Izolācijas materiāls	PVC