


Spiediena devējs SPAB-B2R-N18-PB-K1

Daļas numurs: 552358

FESTO

Ar relatīvo spiedienu -1 līdz 1 bar.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Autorizācija	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Izmērītais mainīgais lielums	Relatīvais spiediens
Mērīšanas metode	Pjerezistīvais spiediena devējs ar displeju
Spiediena mērīšanas diapazons, sākuma vērtība	-1 bar
Spiediena mērīšanas diapazons, beigu vērtība	1 bar
Pārslodzes diapazons	5 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja izmantošana nav iespējama
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Komutācijas izeja	PNP
Pārslēgšanās funkcija	Brīvi programmējama
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēdzams
Komutācijas vērtības reprodutivitāte	0,1 %
Max. izejas strāva	100 mA
Analogā izeja	1 - 5 V
Precīzās analogās izejas nulles punkts ± %FS	5 %FS
Precīzās analogās izejas robeža ± %FS	5 %FS
Analogās vērtības atkārtojamība	0,2 %
Precīzais displejs FS	1 %FS
Īssavienojuma stiprums	Jā
Darbības sprieguma diapazons DC	12 ... 24 V
Polaritātes aizsargāts	priekš darba sprieguma
Elektriskais savienojums	Kabelis 4-dzīslu
Kabeļa garums	2,5 m
Montāžas tips	Izvēles Vītņots ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums	Vīrišķā vītne NPT1/8-27 Sievīšķā vītne M5
Produkta svars	45 g
Materiālu informācija, korpuss	ABS-pastiprināts PBT-pastiprināti
Attēlošana	Izgaismots LCD, daudzkrāsains
Elements(i) kurus var attēlot	bar inchH2O inchHg kPa psi mmHg

Pazīme	Lielums
	kgf/cm ²
Darbības statusa displejs	LCD, dzeltens
Uzstādīšanas opcijas	Teach-In Izmantojot displeju un pogas
Aizsardzība pret manipulāciju	PIN-Code
Sākumpunkta uzstādīšanas diapazons	0 ... 100 %
Histerēzes iestatišanas diapazons	0 ... 90 %
Aizsardzības klase	IP40
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2