


Ātrās izplūdes vārsts SE-1/4

Daļas numurs: 552431

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Ātrā izplūde
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	1.700 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	950 l/min
Darbošanās spiediens	0,5 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 75 °C
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Nominālais izmērs	8 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-20 ... 75 °C
Produkta svars	250 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Blīvējumu materiāls	NBR