



Rullīšu sviras vārsts RWB-3-1/8

Daļas numurs: 552432

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	120 l/min
Darbošanās spiediens	3,5 ... 8 bar
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa sēdvieta
Nominālais izmērs	3,5 mm
Vadības gaiss	Vadāms
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Iedarbināšanas spēks	3,1 N
Produkta svars	160 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/8
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts