

Plastmasas caurule PAN-V0-4X0.75-BL

Daļas numurs: 552439

FESTO

Liesmu aizkavējošs



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	6 mm
Iespiežamā stiprinājuma ārējais diametrs	4 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	20 mm
Iekšējais diametrs	2,6 mm
Min. liekšanās rādiuss	5 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 12 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Ūdens Minerāleļļa
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 90 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,037 kg/m
Krāsa	zils
Balsta cietība	A 68 +/-3 D 53 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Cauruļu materiālu informācija	Poliamīds 12 PVC-P