


Rotācijas modulis ERMB-25

Daļas numurs: 552707

FESTO

Elektrība: Izejas vieta ir tāda pati, ka pneimatiskajai leņķiskajai piedziņai DRQD.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	25
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskais rotācijas modulis Ar zobsiksnu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pagriezina leņķis	Bezgalīgs
Pārnesumkārbas attiecība	4:1
Produkta svars	1.460 g
Piedziņas zobrata diametrs	8 mm
Zobsiksna solis	3 mm
Max. izejas ātrums	300 1/min
Max. ieeju ātrums	1.200 1/min
Max. piedziņas griezes moments	2,2 Nm
Piedziņas moments bez slodzes	< 0,18 Nm
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Piedziņas vārpstas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Zobsiksna materiāls	Polihlorofēns ar stiklšķiedru