


# Rotācijas modulis ERMB-32

Daļas numurs: 552708

FESTO

Elektrība: Izejas vieta ir tāda pati, ka pneimatiskajai leņķiskajai piedziņai DRQD.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	32
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskais rotācijas modulis Ar zobsiksnu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pagriezina leņķis	Bezgalīgs
Pārnenumkārbas attiecība	3:1
Produkta svars	3.250 g
Piedziņas zobrata diametrs	12 mm
Zobsiksnas solis	5 mm
Max. izejas ātrums	300 1/min
Max. ieeju ātrums	900 1/min
Max. piedziņas griezes moments	8,5 Nm
Piedziņas moments bez slodzes	< 0,5 Nm
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Piedziņas vārpstas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Zobsiksnas materiāls	Polihlorofēns ar stiklšķiedru