


Stiklšķiedras optiskais kabelis SOOC-DS-M-A11-2-R25

Daļas numurs: 552810

FESTO

Piemēroti SOE4 optiskās šķiedras elementiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Mērīšanas metode	Difūzās atstarošanas devējs
Minimālais objekta diametrs	0,15 mm
Optiskās šķiedras vads - speciālā īpašība	Saime
Darba diapazons	130 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-55 ... 70 °C
Izmērs, galva	Taisnstūris 19x25x6 mm
Optiskās šķiedras vada garums	2 m
Min. liekšanās rādiuss	25 mm
Ārējais diametrs	2,2 mm
Korpusa materiāls	Misiņš Niķela pārklājums
Optiskās šķiedras materiāls	PE
Aizsardzības klase	IP66
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme