

# Stiklšķiedras optiskais kabelis SOOC-TB-P-M3-2-R10

Daļas numurs: 552819

Produkts tiks atcelts

FESTO

Piemēroti SOE4 optiskās šķiedras elementiem.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Mērīšanas metode	Staru devējs
Minimālais objekta diametrs	0,05 mm
Optiskās šķiedras vads - speciālā īpašība	Precizitāte
Darba diapazons	30 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-55 ... 70 °C
Izmērs, galva	M3
Optiskās šķiedras vada garums	2 m
Min. liekšanās rādiuss	10 mm
Max. pievilkšanas moments	1 Nm
Ārējais diametrs	1 mm
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Optiskās šķiedras materiāls	PE
Aizsardzības klase	IP66
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III